

# カップリングソケット KD2-CK-3

製品番号: 531621

FESTO



## データシート

特徴	値
呼び径	2 mm
全温度範囲の使用圧力	-0.95 bar...12 bar
標準公称流量	68 l/min
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:--] 準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	給油運転可
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-10 °C...80 °C
製品質量	11 g
エア接続ポート 1	CK-3
材料に関する注意事項	RoHS 準拠