

カップリングプラグ KS3-1/8-A-R

製品番号: 531667

FESTO



データシート

特徴	値
呼び径	4.2 mm
全温度範囲の使用圧力	-0.95 bar...12 bar
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] 準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	給油運転可
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-10 °C...60 °C
定格締付トルク	5 Nm
定格締付トルクに対する許容	±15%
製品質量	32 g
エア接続ポート 1	雄ねじ G1/8
マテリアルに関する注意事項	RoHS 準拠