



マイクロフィルタ MS6N-LFM-1/4-ARV-Z

部品番号: 531869

FESTO

フィルタエレメント0.01µm、プラスチックボウル、プラスチックボウルガード、オートドレン、流れ方向右->左



データシート

特長	値
サイズ	6
シリーズ	MS
取付方向	垂直±5°
フィルタエレメントのサイズ	0.01 µm
ろ過度	99.9999 %
ドレン	全自動
構造	繊維フィルタ
最高ドレン貯留量	38 cm3
1時側圧力	2 ... 12 bar
標準流量	380 l/min
作動流体	ろ過圧縮空気、無給油、フィルタメッシュ0.1µm
耐酸性クラス: CRC	2
保管温度	-10 ... 60 °C
出力エアの純度クラス	1.7.2 DIN ISO 8573-1準拠
流体温度	5 ... 60 °C
残存量	0.01 mg/m3
周囲温度	5 ... 60 °C
質量	600 g
取付方法	アクセサリ オプション ライン設備
エア接続ポート 1	NPT1/4-18
エア接続ポート 2	NPT1/4-18
材質	銅、PTFEフリー
材質 シール	NBR
材質 フィルタ	ホウケイ酸ファイバー
材質ハウジング	アルミダイカスト
材質ボウル	PC