

分配モジュール MS6N-FRM-1/2-Y-Z

部品番号: 531975

FESTO

調整目盛なし圧カスイッチ付、エアの流れ方向：右→左



データシート

特長	値
取付方向	任意
構造	分配モジュール
使用圧力	0 ... 12 bar
1->2の標準流量	13,000 l/min
丈面側の標準流量	6,700 l/min
底面側の標準流量	8,000 l/min
作動流体	圧縮エア
耐酸性クラス：CRC	2
保管温度	-10 ... 60 °C
流体温度	-10 ... 60 °C
周囲温度	-10 ... 60 °C
質量	778 g
エア接続ポート 1	NPT1/2-14
エア接続ポート 2	NPT1/2-14
エア接続ポート 3	NPT1/2-14
エア接続ポート 4	NPT1/2-14
材質 ハウジング	アルミダイカスト