


# 分配モジュール MS6N-FRM-3/8-Y-Z

部品番号: 531976

FESTO

調整目盛なし圧カスイッチ付、エアの流れ方向：右→左



## データシート

特長	値
取付方向	任意
構造	分配モジュール
使用圧力	0 ... 12 bar
1->2の標準流量	8,350 l/min
丈面側の標準流量	4,700 l/min
底面側の標準流量	4,800 l/min
使用電圧範囲 ( AC)	0 ... 250 V
使用電圧範囲 ( DC)	0 ... 125 V
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア 不活性ガス
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 ( 継続運転に必要)
耐酸性クラス : CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
保管温度	-10 ... 60 °C
食品安全	補足の材質情報を参照
流体温度	-10 ... 60 °C
周囲温度	-10 ... 60 °C
質量	778 g
エア接続ポート 1	3/8 NPT
エア接続ポート 2	3/8 NPT
エア接続ポート 3	1/2 NPT
エア接続ポート 4	1/2 NPT
材質	RoHS対応
Material housing	アルミダイカスト