

プラグ FBS-SUB-9-GS-IB-B

製品番号: 532217

FESTO



データシート

特徴	値
幅	20mm
高さ	62mm
長さ	61mm
プロトコル	Interbus
追加機能	RBSTブリッジ内蔵
製品質量	60 g
Fieldbusインタフェース	1x 5スプリング式ターミナル
許容ケーブル径	5 mm...10 mm
保護等級	IP65 IP67 組み立てられた状態 IEC 60529に準拠
周囲温度	0 -C...50 -C
保管温度	-20 -C...70 -C
相対湿度	95% 凝縮なし
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 ハウジング	強化 PA
材質 : ユニオンナット	真鍮
材質 : ねじ	鋼
材質 シール	NBR