

活性炭フィルタ LFX-D-MIDI

製品番号: 532777

FESTO



データシート

| 特徴 | 値 |
|-----------------|---|
| サイズ | Midi |
| シリーズ | D |
| 取付位置 | 垂直 ±5° |
| 構造 | 活性炭フィルタ ファイバフィルタ |
| シエル保護 | メタル製ボウルガード |
| 作動電圧 | 0 bar...16 bar |
| 推奨標準流量 | 900 l/min |
| 空気清浄度等級のための標準流量 | 900 l/min |
| 作動流体 | ISO 8573-1:2010 [1:4:2]に準拠した圧縮空気 不活性ガス |
| 使用流体/制御流体の情報 | 潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要) |
| LABS 認証 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 保管温度 | -10 °C...60 °C |
| 2次側のエアクオリティクラス | ISO 8573-1:2010 [1:4:1]に準拠の縮空気 不活性ガス |
| 流体温度 | 5 °C...30 °C |
| 残存油分 | 0.003 mg/m ³ |
| 周囲温度 | -10 °C...60 °C |
| 製品質量 | 600 g |
| 取付方法 | オプション : インライン ブラケット付 |
| 空気圧接続 | サブプレートなし |
| エア接続ポート 1 | バッテリーモジュール |
| 空気圧接続 2 | バッテリーモジュール |
| マテリアルに関する注意事項 | RoHS準拠 |
| 材質 : フィルタ | 活性炭 繊維 |
| 材質ハウジング | 亜鉛加圧鋳造 |
| ボウル材質 | PC |