

活性炭フィルタ LFX-3/4-D-MIDI



部品番号: 532784

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

無給油用エアフィルタでコンプレッサからの臭いまで吸収します
ので食品製造業に最適なフィルタ

Modern alternatives can be found by entering the first four
characters of the type code in the search field.

FESTO



データシート

特長	値
サイズ	MIDI
シリーズ	D
取付方向	垂直±5°
構造	活性炭フィルタ 繊維フィルタ
ボウルガード	金属製ボウルガード
使用圧力	0 ... 16 bar
推奨最大流量	900 l/min
エア質による最大標準流量	900 l/min
作動流体	ISO8573-1:2010 [1:4:2]準拠の圧縮エア 不活性ガス
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 (継続運転に必要)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
保管温度	-10 ... 60 °C
出力エアの純度クラス	圧縮空気クラス ISO 8573-1:2010 [1:4:1] 不活性ガス
流体温度	5 ... 30 °C
残存量	≤ 0.003 mg/m ³
周囲温度	-10 ... 60 °C
質量	816 g
取付方法	ライン設備 取付ブラケット オプション
接続ポート径	G3/4
エア接続ポート 1	サブベース G3/4
エア接続ポート 2	サブベース G3/4
材質	RoHS対応
Material filter	活性炭 メッシュ
Material housing	亜鉛ダイカスト
Material bowl	PC