

# フィルタ LF-M7-D-5M-MICRO-B

部品番号: 534182



Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

接続プレート (配管ネジ) なし、マニュアルドレン

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

製造中止予定品 (2023年まで) です。代替品についてはホームページでご確認ください。

FESTO



## データシート

特長	値
サイズ	MICRO
シリーズ	D
取付方向	垂直±5°
フィルタエレメントのサイズ	5 µm
ドレン	手動回転
構造	遠心分離式焼結フィルタ
最高ドレン貯留量	3 cm <sup>3</sup>
使用圧力	0 ... 10 bar
標準流量	280 l/min
作動流体	ISO 8573-1:2010 [-:9:]準拠エアクラス 不活性ガス
耐酸性クラス: CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
保管温度	-10 ... 60 °C
出力エアの純度クラス	ISO8573-1:2010 [6:8:4]準拠の圧縮エア 不活性ガス
流体温度	-10 ... 60 °C
周囲温度	-10 ... 60 °C
質量	44 g
取付方法	ライン設備 アクセサリ オプション
エア接続ポート 1	M7
エア接続ポート 2	M7
材質	RoHS対応
Material filter	PE
Material housing	鍛造アルミ合金
Material bowl	PC