

# シールリング OL-M5-500

製品番号: 534231

FESTO



## データシート

特徴	値
規格ベース	ISO 16030
発注単位	500
全温度範囲の使用圧力	-0.095 MPa...3 MPa -0.95 bar...30 bar -13.775 000032...435 000032
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
リチウムイオン電池製造への適合性	銅, 亜鉛またはニッケルの質量が1%を超えている金属は使用対象から除外されています。鋼に含まれるニッケル, 無電解ニッケルめっきが施された表面, 回路基板, ケーブル, 電気コネクタ, コイルは例外です
クリーンルーム等級	静的に設置されている要素, ISO 14644-1 準拠の評価は意味がない
周囲温度	-40 °C...100 °C
RTの手締め	はい
定格締付トルク	2.5 Nm
定格締付トルクに対する許容	±20%
空気圧接続	M5
マテリアルに関する注意事項	RoHS 準拠
材質: ストップ	アルミ
材質 シール	HNBR