

シールリング OL-3/8-200

製品番号: 534234

FESTO



データシート

| 特徴 | 値 |
|------------------|---|
| 規格ベース | ISO 16030 |
| 発注単位 | 200 |
| 全温度範囲の使用圧力 | -0.095 MPa...3 MPa -0.95 bar...30 bar -13.775 000032...435 000032 |
| 耐食性クラス KBK | 2 - 適度な耐食性 |
| LABS 認証 | VDMA24364-B2-L |
| リチウムイオン電池製造への適合性 | 銅, 亜鉛またはニッケルの質量が1%を超えている金属は使用対象から除外されています。鋼に含まれるニッケル, 無電解ニッケルめっきが施された表面, 回路基板, ケーブル, 電気コネクタ, コイルは例外です |
| クリーンルーム等級 | 静的に設置されている要素, ISO 14644-1 準拠の評価は意味がない |
| 周囲温度 | -40 °C...100 °C |
| RTの手締め | はい |
| 定格締付トルク | 13 Nm |
| 定格締付トルクに対する許容 | ±20% |
| 空気圧接続 | G3/8 |
| マテリアルに関する注意事項 | RoHS 準拠 |
| 材質: ストップ | アルミ |
| 材質 シール | HNBR |