


スピードコントローラ GRLA-1/4-QB-1/4-U

部品番号: 534661

FESTO



データシート

特長	値
バルブ機能	排気絞り逆止め機能
エア接続ポート 1	QB-1/4
エア接続ポート 2	1/4 NPT
操作方法	手動操作
調整部品	すりわり付ネジ
取付方法	ネジ穴付き 雄ネジ
絞り方向時標準流量	16.6 cfm
自由流れの方向時の標準流量	12.78 ... 16.91 cfm
周囲温度	32 ... 140 °F
取付方向	任意
温度範囲での作動圧力	-13.8 ... 116 Psi
Standard flow rate in flow control direction 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	25 cfm
Standard flow rate in non-return direction at 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	25 ... 26 cfm
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 (継続運転に必要)
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
流体温度	32 ... 140 °F
最大締付トルク	8.9 ft-lbf
質量	1.26 oz
Material of threaded plug	真鍮 ニッケルメッキ
材質	RoHS対応
Material seals	NBR
Material hollow bolt	真鍮 ニッケルメッキ
Material release ring	POM
Material knurled head	真鍮 ニッケルメッキ
Material adjusting screw	真鍮 ニッケルメッキ
Material swivel fitting	強化PBT