

フィルタレギュレータ MS12N-LFR

部品番号: 535025

FESTO

NPTネジ付



典型的な表現

データシート

全体のデータシート - 個別の各値は製品選定により異なります。

特長	値
サイズ	12
シリーズ	MS
ロック機構	ロック機能付調整ノブ 内部ロック付調整ノブ アクセサリによりロック可能
取付方向	垂直±5°
構造	フィルタレギュレータ (圧力計付)
圧力計	圧力計付
最大ヒステリシス	0.4 bar
作動流体	圧縮空気クラス ISO 8573-1:2010 [-:4:-] ISO8573-1:2010 [7:4:-]準拠の圧縮エア 不活性ガス
耐酸性クラス: CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
保管温度	-10 ... 60 °C
流体温度	-10 ... 60 °C
周囲温度	-10 ... 60 °C
取付方法	ライン設備 アクセサリ オプション
Material housing	アルミダイカスト
Material bowl	鍛造アルミ合金