

# 活性炭フィルタ MS12-LFX

製品番号: 535043

FESTO



## データシート

特徴	値
サイズ	12
シリーズ	MS
取付位置	垂直 ±5°
構造	活性炭フィルタ
作動電圧	0 bar...20 bar
作動流体	ISO 8573-1:2010 [1:4:2]に準拠した圧縮空気 不活性ガス
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
保管温度	-10 -C...60 -C
2次側のエアクオリティクラス	ISO 8573-1:2010[1:4:1]に準拠の縮空気
流体温度	5 -C...30 -C
残存油分	0.003 mg/m3
周囲温度	-10 -C...60 -C
取付方法	オプション : インライン アクセサリ付
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 : フィルタ	活性炭
材質 ハウジング	アルミダイキャスト
ボウル材質	鍛造アルミ合金