

ロータリクランプシリンダ CLR-40-20-G-P-A

製品番号: 535458

FESTO



データシート

特徴	値
トータルストローク	38 mm
ピストン径	40mm
ロッド先端ねじ	M8
クランプストローク	20 mm
クッション	フレキシブルクッションリング/プレート 両側
取付位置	任意
構造	ピストン ピストンロッド シリンダチューブ
位置検出	近接センサ用
旋回方向	ストレート
作動電圧	2 bar...10 bar
機能	複動式
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
周囲温度	-10 -C...80 -C
0.2MPa(2bar, 29psi)時の有効クランプ力	176 N
0.4MPa(4bar, 58psi)時の有効クランプ力	355 N
0.6MPa(6bar, 87psi)時の有効クランプ力	536 N
最大締付トルク, 締付フィンガーねじ	24 Nm
6bar時の理論クランプ力	633 N
製品質量	985 g
取付方法	オプション : 取付穴付 雌ねじ付 アクセサリ付
空気圧接続	G1/8
材質 フランジ付ボルト	スチール 亜鉛メッキ
材質 : カバー	鍛造アルミ合金 コーティング

特徴	値
材質 シール	NBR TPE-U(PU)
材質 ハウジング	鍛造アルミ合金 平滑アルマイト処理
材質 ピストンロッド	ステンレス
材質 : シリンダチューブ	鍛造アルミ合金 平滑アルマイト処理