

# フィルタレギュレータ MS4N-LFR-1/8-D7-EUM-AS-Z

部品番号: 535741

FESTO

最高2次側圧力: 1.2MPa、40µmエレメント、圧力計付、ロック機構付調整ノブ、  
金属製ボウルガード、マニュアルドレン付、エアの流れ方向: 右→左



## データシート

特長	値
サイズ	4
シリーズ	MS
ロック機構	アクセサリによりロック可能
取付方向	垂直±5°
フィルタエレメントのサイズ	40 µm
ドレン	手動回転
構造	フィルタレギュレータ (圧力計付)
最高ドレン貯留量	25 ml
制御機能	2次側圧力の安定 2次側排気による 反流れ方向
ボウルガード	メタルボウルとして内蔵
圧力計	圧力計付
制御圧力範囲	0.5 ... 12 bar
1時側圧力	0.8 ... 14 bar
最大ヒステリシス	0.25 bar
標準流量	900 l/min
作動流体	圧縮エア
耐酸性クラス: CRC	2
保管温度	-10 ... 60 °C
出力エアの純度クラス	5:7:- DIN ISO 8573-1準拠
流体温度	-10 ... 60 °C
周囲温度	-10 ... 60 °C
質量	475 g
取付方法	アクセサリ オプション フロントパネル取付形 ライン設備
エア接続ポート 1	NPT1/8-27
エア接続ポート 2	NPT1/8-27
材質 シール	NBR
材質ハウジング	アルミダイカスト
材質ボウル	アルミダイカスト 鍛造アルミ合金
材質モニタ用窓	PA
材質 (分離ディスク)	POM