


# フィルタレギュレータ MS4N-LFR-1/4-D7-EUV-AS

製品番号: 535754

FESTO



## データシート

特徴	値
サイズ	4
シリーズ	MS
作動ヒューズ	止金具付回転ノブ アクセサリでロック可能
取付位置	垂直 ±5°
ろ過度	40 µm
ドレン	全自動式
構造	圧力計付フィルタレギュレータ
最大ドレン量	25 ml
コントローラ機能	出力圧力定数 二次排気あり 逆電流動作付
シェル保護	メタルボウルとして内蔵
圧カインジケータ	圧力計付
使用圧力	0.2 MPa...1.2 MPa
作動電圧	2 bar...12 bar
制御圧力範囲	0.5 bar...12 bar
最大圧力ヒステリシス	0.25 bar
標準公称流量	1500 l/min
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:-]に準拠した圧縮空気 不活性ガス
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
保管温度	-10 -C...60 -C
食品産業における適合性	拡張マテリアル情報をご参照ください。
2次側のエアオリティクラス	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気
流体温度	-10 -C...60 -C
周囲温度	-10 -C...60 -C
製品質量	475 g
取付方法	オプション： フロントパネル取付 インライン アクセサリ付

特徴	値
エア接続ポート 1	1/4 NPT
空気圧接続 2	NPT1/4
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 サブベース	アルミダイキャスト
操作部品材質	PA POM
材質 シール	NBR
材質：フィルタ	PE
材質ハウジング	アルミダイキャスト
材質メンブレン	NBR
ポウル材質	アルミダイキャスト 鍛造アルミ合金
覗き窓材質	PA
材質セパレーターディスク	POM