



マイクロフィルタ MS6-LFM-1/4-AUV-DA-Z

部品番号: 536884

FESTO

フィルタエレメント0.01µm、メタルボウルガード、オートドレン、差圧インジケータ付、流れ方向右->左



データシート

特長	値
サイズ	6
シリーズ	MS
取付方向	垂直±5°
フィルタエレメントのサイズ	0.01 µm
ろ過度	99.9999 %
ドレン	全自動
構造	繊維フィルタ
最高ドレン貯留量	38 cm3
ボウルガード	メタルボウルとして内蔵
差圧計	オプトインディケータ
使用圧力	2 ... 12 bar
エア質による最大標準流量	900 l/min
エア質による最少標準流量	135 l/min
作動流体	ISO8573-1:2010 [6:8:4]準拠の圧縮エア 不活性ガス
耐酸性クラス: CRC	2
保管温度	-10 ... 60 °C
出力エアの純度クラス	ISO8573-1:2010 [1:7:2]準拠の圧縮エア
流体温度	5 ... 60 °C
残存量	0.01 mg/m3
周囲温度	5 ... 60 °C
質量	820 g
取付方法	オプション ライン設備 アクセサリ
エア接続ポート 1	G1/4
エア接続ポート 2	G1/4
材質	銅、PTFEフリー RoHS対応
材質 シール	NBR
材質 フィルタ	ホウケイ酸ファイバー
材質ハウジング	アルミダイカスト
材質ボウル	鍛造アルミ合金