



フィルタレギュレータ LFR-1/8-DB-7-5M-O-MINI-H

部品番号: 537650

FESTO

最高2次圧0.7MPa、フィルタエレメント5µm、圧力計なし



データシート

特長	値
サイズ	MINI
幅	44 mm
シリーズ	DB
ロック機構	ロック機能付調整ノブ
取付方向	垂直±5°
フィルタエレメントのサイズ	5 µm
ドレン	セミオートマチック
構造	フィルタレギュレータ (圧力計なし)
制御機能	2次側排気による 反流れ方向
圧力計	Prepared for G1/8
使用圧力	1.5 ... 10 bar
制御圧力範囲	0.5 ... 7 bar
最大ヒステリシス	0.5 bar
標準流量	>= 500 l/min
作動流体	ISO 8573-1:2010 [-:9:-]準拠エアクラス 不活性ガス
耐酸性クラス : CRC	1
出力エアの純度クラス	ISO8573-1:2010 [6:8:4]準拠の圧縮エア 不活性ガス
流体温度	-5 ... 50 °C
周囲温度	-5 ... 50 °C
質量	200 g
取付方法	オプション ライン設備 取付穴 取付ブラケット
圧力計ポート	G1/8
エア接続ポート 1	G1/8
エア接続ポート 2	G1/8
材質	RoHS対応
材質 シール	NBR
材質 : 回転ノブ	POM
材質 フィルタ	PE
材質ハウジング	強化PA
材質 ボウル	PC