


# パイロット管 KES-MC-1-SUB-9-5

部品番号: 537924

廃番予定品

MTR-DCI...用

FESTO



## データシート

特長	値
ケーブル識別	ラベルホルダなし
電気接続ポート1, 機能	フィールドデバイス側
電気接続ポート1, デザイン	角形
電気接続ポート1, 接続タイプ	プラグソケット
電気接続ポート1, ケーブル取り出し	ストレート
電気接続ポート1, 接続方式	Sub-D
電気接続ポート1, 芯/線数	9
電気接続ポート1, 占有芯/線数	9
電気接続ポート2, 機能	コントローラ側
電気接続ポート2, 接続タイプ	ケーブル
電気接続ポート2, 接続方式	オープンエンド
電気接続ポート2, 芯/線数	10
電気接続ポート2, 占有芯/線数	9
使用電圧範囲 ( DC )	0 ... 24 V
ケーブル長さ	5 m
配線特長	移動チェーン適用可能
曲げ半径, ケーブル設置固定	>= 28 mm
曲げ半径, ケーブル設置フレキシブル	>= 51 mm
ケーブル径	6.8 mm
ケーブルの構造	10x0,14 シールド
導管定格断面	0.14 mm <sup>2</sup>
ケーブルキャップ	ピンターミナル
保護仕様	IP54
保護等級について	組付状態による
周囲温度	0 ... 50 °C
材質	PWIS質を含む
耐酸性クラス: CRC	0 - 腐食ストレスなし