

モジュールブロック VMPA2-MPM-EMM-4

製品番号: 537986

FESTO



データシート

| 特徴 | 値 |
|-------------------|--------------------------|
| 最大バルブ連数 | 2 |
| バルブコイルの最大数 | 4 |
| ソレノイドコイルごとの定格投入電流 | 100mA ~ 30ms |
| 電流低減時の定格電流 | 30ms後に 20mA |
| 耐食性クラス KBK | 1 - 低耐腐食性 (取り付けられた状態) |
| LABS 認証 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 製品質量 | 20 g |
| 材質 ハウジング | POM |
| マテリアルに関する注意事項 | RoHS準拠 |