



近接スイッチ SIED-M18B-ZS-S-L

部品番号: 538279

FESTO

プラグ式



データシート

特長	値
デザイン	丸形
適合または準拠規格	EN 60947-5-2
認証	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CEマーク	EU-EMVガイドライン準拠 EU低電圧ガイドライン準拠
測定原理	誘導形
公称切換距離	5 mm 4.05 mm
減少率	アルミ = 0.4 SUS、St 18 / 8 = 0.7 銅 = 0.3 真鍮 = 0.4 スチール St 37 = 1,0
周囲温度	-25 ... 85 °C
繰り返し精度	0.15 mm
出力スイッチ	2線式非接触
スイッチング機能	ノーマルオープン接点
ヒステリシス	0.04 ... 1.15 mm
直流時の最高切換サイクル	490 Hz
交流時の最高切換サイクル	25 Hz
最大出力電流	300 mA
電圧降下	≤ 8 V
最小負荷電流	5 mA
短絡保護	なし
使用電圧範囲 (AC)	20 ... 265 V
使用電圧範囲 (DC)	20 ... 320 V
電源周波数	50 Hz
待機電流	≤ 1.5 mA
誤極性保護	全ての電気配線に適用
配線方式	2ピン M12x1 プラグ
サイズ	M18
取付方法	ロックナット付
締付トルク	30 Nm
取付方法	フラッシュ
質量	50 g
Material housing	真鍮 PA ニッケルメッキ
切換状態表示	黄色LED
保護仕様	IP67
耐酸性クラス: CRC	1 - 腐食ストレス低
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L