


# 近接スイッチ SMEO-8E-ZS-230V-K2,5Q-OE-S6

部品番号: 538990

FESTO

有接点、タイプ8のセンサ溝付きアクチュエータ用、取付金具なし、ケーブル式、耐熱仕様

組み立てキットSMB-8E ( 品番178230 ) の分離が要求されている。



## データシート

特長	値
使用電圧範囲 ( DC )	5 ... 250 V
使用電圧範囲 ( AC )	5 ... 250 V
出力スイッチ	両極性接点
スイッチング機能	ノーマルオープン接点
最大出力電流	120 mA
ケーブル長さ	2.5 m
配線方式	2芯式 ケーブル
耐酸性クラス : CRC	4
デザイン	T溝用
短絡保護	なし
測定原理	リードマグネット
誤極性保護	なし
切換状態表示	黄色LED
応答時間	≤ 0.1 ms
応答時間 ( ON )	≤ 0.5 ms
接点容量 AC	10 VA
接点容量 DC	10 W
残存電流	0 mA
電圧降下	4 V
過負荷度	供給不可
CEマーク	EU-EMVガイドライン準拠 EU低電圧ガイドライン準拠
保護仕様	IP65 IP67
移動式ケーブルの場合周囲温度	-20 ... 120 °C
周囲温度	-20 ... 120 °C
締付トルク	0.5 Nm
質量	44.3 g
設定値の再現性	+/- 0,1 mm
出力ポートコネクタ	横
取付方法	アクセサリ クリップイン
材質	銅、PTFEフリー
材質 ハウジング	TPE-U(PU)
材質 ケーブル皮膜	TPE-O