


# 接続ケーブル NEBU-M5G4-K-5-Q3-LE3

部品番号: 539508

FESTO

近接スイッチ、ポジショントランスミッタ、流量センサ、可視センサ用



## データシート

特長	値
配線特長	移動チェーン適用可能
使用電圧範囲 ( AC)	30 V
使用電圧範囲 ( DC)	30 V
許容電流負荷	1.7 A
汚染度	3
保護仕様	IP65 IP67
プラグの締付トルク	0.3 Nm
最小ケーブル曲半径	30 mm
ケーブルキャップ	ワイヤエンドフェール
配線方式	ケーブル付ソケット ( ストレート ) M5x0.5 / オープンエンド 4ピン/3線
ケーブルの構造	3x0,14
ケーブル径	2.9 mm
ケーブル長さ	5 m
ケーブルのタイプ	LifY11Y
導管定格断面	0.14 mm <sup>2</sup>
取付方法	刻み付ナット スレーブナット
線色	青 茶色 黒
ハウジングカラー	黒
被膜の色	グレー
材質 コネクタナット	真鍮 ニッケルメッキ
材質 ハウジング	TPE-U(PU)
材質 ケーブル皮膜	TPE-U(PU)
材質 ( クランプコネクタ )	真鍮 金メッキ