

ON / OFFバルブ MS12-EE-G-V24

製品番号: 541496

FESTO



データシート

特徴	値
構造	ピストン ゲートバルブ
操作方法	電動
排気機能	スロットル不可
手動操作	ロック ノンロック
リセット方法	メカスプリング
制御方法	パイロット式
バルブ機能	3/2 クローズ, 単安定
作動電圧	3 bar...16 bar
標準公称流量	25000 l/min...32000 l/min
スイッチオン時間	100%
コイル特性値	DC24V : 4.5W
許容電圧変動	+/- 10 %
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気 不活性ガス
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
流体温度	-10 -C...50 -C
保護等級	IP65
周囲温度	-10 -C...50 -C
取付方法	オプション : インライン アクセサリ付
取付位置	任意
流れ方向	反転負荷
製品質量	3800 g
エア接続ポート 1	バッテリーモジュール
空気圧接続 2	バッテリーモジュール
空気圧ポート 3	G1
パイロットエア供給	内部
電気接続	DIN EN 175301-803準拠 角形タイプ

特徴	値
材質 シール	NBR
材質 ハウジング	アルミダイキャスト