


分岐モジュール MS12N-FRM-G

製品番号: 541682

FESTO



データシート

特徴	値
取付位置	任意
構造	分岐モジュール
作動電圧	0 bar...20 bar
主流量の方向1→2の標準流量	25000 l/min...42000 l/min
作動流体	ISO 8573-1:2010 [-:::]準拠の圧縮空気
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
保管温度	-10 °C...60 °C
流体温度	-10 °C...60 °C
周囲温度	-10 °C...60 °C
製品質量	3000 g
エア接続ポート 1	バッテリーモジュール
空気圧接続 2	バッテリーモジュール
空気圧ポート 3	NPT 2
空気圧接続 4	NPT 1
材質 ハウジング	アルミダイキャスト