


Pick&Place DHSP-HSP12

部品番号: 543047

FESTO

メカニカルガイドを使った電動アクチュエータや空気圧アクチュエータなら2方向の動作の場合にはコンパクトでも非常にダイナミックな動きが可能です。ロータリアクチュエータやグリッパ等はサイズに合わせて別途購入してください。組付け状態での納入をご希望の場合には、別途お問合せください。

「FAX要求書」のマークをクリックすれば要望に見合った回答を得ることが出来ます。



データシート

特長	値
アッセンブリ	Pick&Place 1.0
有効負荷	0 ... 0.7 kg
Z軸ドライブシステム	空気圧
Z軸ストローク	20 ... 70 mm
Z軸の終端位置における繰返し精度	± 0,01 mm
Z軸中間位置での繰返し精度	± 0,01 mm
Y軸ドライブユニット	HSP-12
Y軸ドライブシステム	空気圧
Y軸ストローク	52 ... 170 mm
Y軸の終端位置における繰返し精度	± 0,01 mm
Y軸中間位置での繰返し精度	± 0,01 mm