


電子モジュール VMPA2-FB-EMS-D2-4

部品番号: 543332

FESTO



データシート

特長	値
診断	Condition Monitoring Wire break per valve coil Short circuit of valves バルブの電圧不足
バルブ位置	2
最大バルブコイル数	4
負荷電圧の自己消費電流	3 mA
作動電圧の自己消費電流	8 mA
コイルごとの始動電流	99mA ~ 24ms
省エネ回路用の標準電流	24ms後18mA
耐酸性クラス: CRC	1 - 腐食ストレス低 (インストール時)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
質量	20 g
Material housing	POM
材質	RoHS対応