

ダイヤフラムエアドライヤ LDM1-1-D-MAXI-600

部品番号: 543674


Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

クリーンな乾燥エア用

注意：システムを長期間問題なくご使用頂く為に、エアを0.01µmのファインフィルタ（残存粒子<0.1µm、残存オイル<0.1mg/m³）でフィルタしてください。

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.



データシート

特長	値
サイズ	MAXI
シリーズ	D
取付方向	垂直±5°
構造	吸着式ドライヤ
使用圧力	3 ... 12.5 bar
標準流量	600 l/min
作動流体	エア品質クラス1:7:1 (DIN ISO 8573-1準拠)
圧力露点降下	20 K
耐酸性クラス: CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
保管温度	-20 ... 60 °C
流体温度	2 ... 50 °C
周囲温度	2 ... 50 °C
質量	2,450 g
取付方法	ライン設備 アクセサリ オプション
エア接続ポート 1	G1
エア接続ポート 2	G1
Material housing	亜鉛ダイカスト
Material bowl	鍛造アルミ合金