

マニホールドブロック CPE18-PRS-3/8-6

製品番号: 543843

FESTO



データシート

| 特徴 | 値 |
|-----------------|-------------------------------|
| グリッド寸法 | 26 mm |
| 取付位置 | 任意 |
| 最大バルブ連数 | 6 |
| 圧カゾーン最大数 | 2 |
| バースト圧 | 5 MPa 50 bar 725 000032 |
| 使用圧力 | -0.09 MPa...1 MPa |
| 作動電圧 | -0.9 bar...10 bar |
| 耐食性クラス KBK | 2 - 適度な耐食性 |
| LABS 認証 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 流体温度 | -5 -C...50 -C |
| 周囲温度 | -5 -C...50 -C |
| バルブ取付の最大締付トルク | 2 Nm |
| 製品質量 | 870 g |
| 取付方法 マニホールドブロック | 貫通穴付 |
| 取付方法 バルブ | 雌ねじ付 |
| エア接続ポート 1 | G3/8 |
| 空気圧ポート 3 | G3/8 |
| エア接続ポート 5 | G3/8 |
| 材料に関する注意事項 | RoHS準拠 |
| 材質 マニホールドブロック | 鍛造アルミ合金 |