

サブベース VABS-S2-1S-G38-B-R3

製品番号: 546104

FESTO



データシート

| 特徴 | 値 |
|---------------|--------------------------------|
| 幅 | 42 mm |
| 規格ベース | ISO 5599-2 |
| 取付位置 | 任意 |
| パイロットエア供給 | 内部 |
| 使用圧力 | -0.09 MPa...1 MPa |
| 作動電圧 | -0.9 bar...10 bar |
| 作動電圧範囲 DC | 24 V |
| サージ電圧耐性 | 0.8 kV |
| 40°Cでの通電容量 | 2 A |
| 汚染度 | 3 |
| 作動流体 | ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気 |
| 使用流体/制御流体の情報 | 潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要) |
| 耐食性クラス KBK | 0 - 耐腐食性なし |
| LABS 認証 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 保護等級 | IP65 NEMA 4 組み立てられた状態 |
| 周囲温度 | -5 °C...50 °C |
| 製品質量 | 386 g |
| 取付方法 | 取付穴付 |
| マテリアルに関する注意事項 | RoHS準拠 |
| 材質 サブベース | アルミダイキャスト |