

基本バルブ LFR-D-MINI-A


部品番号: 546433

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

金属製ボウルガード付

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



データシート

| 特長 | 値 |
|------------------|---|
| サイズ | MINI |
| シリーズ | D |
| ロック機構 | ロック機能付調整ノブ |
| 取付方向 | 垂直±5° |
| フィルタエレメントのサイズ | 40 µm |
| ドレン | 全自動 |
| 構造 | フィルタレギュレータ (圧力計なし) |
| 最高ドレン貯留量 | 0.748 oz(l) |
| ボウルガード | 金属製ボウルガード |
| 圧力計 | G1/8追加 |
| 使用圧力 | 28 ... 180 Psi |
| 制御圧力範囲 | 6.9 ... 180 Psi |
| 最大ヒステリシス | 3 Psi |
| 標準流量 | 26.25 cfm |
| 作動流体 | ISO 8573-1:2010 [7:9:-]準拠エアクラス 不活性ガス |
| 作動/パイロット流体に注意 | 給油運転可能 (継続運転に必要) |
| 耐酸性クラス: CRC | 2 - 腐食ストレスほぼなし |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| 保管温度 | 14 ... 140 °F |
| 出力エアの純度クラス | ISO8573-1:2010 [7:8:4]準拠の圧縮エア 不活性ガス |
| 流体温度 | 41 ... 140 °F |
| 周囲温度 | 41 ... 140 °F |
| 質量 | 14.35 oz |
| 取付方法 | ライン設備 アクセサリ オプション |
| 材質 | RoHS対応 |
| Material housing | 亜鉛ダイカスト |
| Material bowl | PC |