

基本バルブ LF-D-5M-MINI-A-U

製品番号: 546453

FESTO



データシート

特徴	値
サイズ	ミニ
シリーズ	D
取付位置	垂直 ±5°
ろ過度	5 µm
ドレン	全自動式
構造	遠心分離機付焼結フィルタ
最大ドレン量	0,748 fl oz (US)
シエル保護	メタル製ポウルガード
作動電圧	28 psi...180 psi
標準公称流量	28 cfm
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:9:-]準拠の圧縮空気 不活性ガス
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
2次側のエアクオリティクラス	ISO 8573-1:2010 [6:8:4]準拠の圧縮空気 不活性ガス
流体温度	14 °F...140 °F
周囲温度	14 °F...140 °F
製品質量	7032 oz
取付方法	インライン アクセサリ付
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質: フィルタ	PE
材質:ハウジング	亜鉛加圧鋳造
ポウル材質	PC