

アダプタ AD-1NPT-G1-I

製品番号: 546547

FESTO



データシート

| 特徴 | 値 |
|-----------------|--------------------|
| 呼び径 | 24.2 mm |
| 全温度範囲の使用圧力 | -0.95 bar...10 bar |
| 耐食性クラス KBK | 1 - 低耐腐食性 |
| LABS 認証 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 周囲温度 | -10 -C...60 -C |
| 許容締付トルク 空気圧接続 1 | 35 Nm |
| 許容締付トルク 空気圧接続 2 | 90 Nm |
| 製品質量 | 218.86 g |
| エア接続ポート 1 | 雄ねじ NPT 1 |
| 空気圧接続 2 | 雌ねじ G1 |
| 材料に関する注意事項 | RoHS準拠 |
| 材質 シール | PVC |
| 材質ハウジング | 亜鉛めっき鋼 |