

ダブルニップル E-G3/4-3/4NPT

部品番号: 546549
廃番予定品

FESTO

ガスケット2個付

製造中止予定品 (2024年まで) です。代替品についてはホームページでご確認ください。



データシート

特長	値
オリフィス径	17.9 mm
温度範囲での作動圧力	-0.95 ... 10 bar
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-:]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能
耐酸性クラス: CRC	1 - 腐食ストレス低
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-10 ... 60 °C
最大締め付けトルク エア接続ポート1	60 Nm
最大締め付けトルク エア接続ポート2	32 Nm
締め付けトルク	45 Nm
締め付けトルク公差	± 20 %
質量	164.88 g
エア接続ポート 1	G3/4
エア接続ポート 2	3/4 NPT
材質	RoHS対応