

接続プレート VABS-S2-1S-N38-C1

部品番号: 546761

FESTO

ISO5599-2規格ポートパターン



データシート

特長	値
幅	42 mm
規格	ISO 5599-2
取付方向	任意
パイロット方式	外部パイロット
Operating pressure MPa	-0.09 ... 1 MPa
使用圧力	-0.9 ... 10 bar
使用電圧範囲 (AC)	110 V
使用電圧範囲 (DC)	24 V
サージの強さ	4 kV
40°C時の許容負荷電流	2 A
汚染度	3
CEマーク	EU低電圧ガイドライン準拠
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 (継続運転に必要)
耐酸性クラス: CRC	0 - 腐食ストレスなし
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
保護仕様	IP65 NEMA 4 組付状態による
周囲温度	-5 ... 50 °C
質量	371 g
ターミナル断面図	0.08 ... 0.75 mm ²
取付方法	取付穴
材質	RoHS対応
Material of connecting plate	アルミダイカスト