


サブベース VMPA2-AP-2-1-EMM-4

製品番号: 546805

FESTO



データシート

特徴	値
幅	42 mm
長さ	107.3 mm
グリッド寸法	21 mm
最大バルブ連数	2
使用圧力	-0.09 MPa...1 MPa
作動電圧	-0.9 bar...10 bar
制御圧力	0.3 MPa...0.8 MPa 3 bar...8 bar
耐食性クラス KBK	0 - 耐腐食性なし
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-5 -C...50 -C
製品質量	210 g
空気圧接続 2	G1/8
空気圧接続 4	G1/8
材料に関する注意事項	RoHS準拠
材質 サブベース	アルミダイキャスト