

# アダプタ

## NEFC-M12G5-0.3-U1G5

部品番号: 547432

FESTO



## データシート

特長	値
取付方法	ネジ穴付き
配線方式	5ピン M12x1 プラグ
ケーブル長さ	0.3 m
ケーブルの構造	4x0,34
保護仕様	IP20
周囲温度	-5 ... 50 °C
CEマーク	in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
材質	RoHS対応
耐酸性クラス : CRC	0 - 腐食ストレスなし
Material cable sheath	PUR
Material housing	ABS
Material electrical contact	Brass, gold-plated