


近接スイッチ

SMT-8G-PS-24V-E-0,3Q-M5D

部品番号: 547861

FESTO

磁気近接、無接点、T溝



データシート

特長	値
CEマーク	EU-EMVガイドライン準拠
材質	RoHS対応
測定原理	磁気抵抗
周囲温度	-20 ... 70 °C
出力スイッチ	PNP
スイッチング機能	ノーマルオープン接点
最大出力電流	80 mA
接点容量 DC	2.4 W
短絡保護	パルス
過負荷度	可能
使用電圧範囲 (DC)	10 ... 30 V
誤極性保護	全ての電気配線に適用
配線方式	ケーブル付プラグ M5x0,5 3ピン 回転可能ネジ
出力ポートコネクタ	横
ケーブルテストコンディション	移動チェーン : 500万サイクル、曲げ半径 28 mm ねじれ方向への抵抗 : 30万サイクル未満±270°/0.1m Festo規格における曲げ強さ、一定環境下で計測 要求のテストコンディション
ケーブル長さ	0.3 m
配線特長	エナジーチェーン+ロボット
材質 ケーブル皮膜	TPE-U(PU)
取付方法	インサートタイプ T溝に固定
質量	7 g
材質ハウジング	強化PA
移動式ケーブルの場合周囲温度	-5 ... 70 °C
保護仕様	IP65 IP68