

ポジションマーカースMM-10

製品番号: 547942

FESTO



データシート

特徴	値
サイズ	10
形状	C溝用
耐食性クラス KBK	3 - 高度の耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
周囲温度	-40 -C...120 -C
取付方法	T溝にクランプ スロットに長手方向に挿入可能
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 ハウジング	鍛造アルミ合金 アルマイト
材質 : ねじ	ステンレス