

ショックアブソーバ DYEF-M6-Y1F

部品番号: 548372

FESTO



データシート

特長	値
サイズ	M6
ストローク	3.1 mm
クッション	固定金属ストッパ付のエアクッション
取付方向	任意
位置検出	なし
最高衝突速度	0.8 m/s
耐酸性クラス: CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	0 ... 60 °C
クッションストローク	3.1 mm
ストロークあたりの最大消費エネルギー	0.03 J
質量	5.1 g
取付方法	ロックナット付
材質	RoHS対応
Material seals	NBR
Material housing	ステンレス