

# マルチピンノード VABE-S6-LT-C-S6-R5

製品番号: 549046

FESTO



## データシート

特徴	値
取付位置	任意
最大バルブ連数	シングルバルブでは 12 ダブルソレノイドバルブの場合は 6
最大総電力	10 A
定格動作電圧 DC	24 V
許容電圧変動	+/- 10 %
耐食性クラス KBK	0 - 耐腐食性なし
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
保護等級	IP65 NEMA 4
周囲温度	-5 °C...50 °C
製品質量	760 g
電気ポート数	6
電気制御	マルチピン
電気接続	5ピン M12 プラグ
材質: カバー	PA
材質:ハウジング	アルミダイキャスト