


# ステッピングモータ EMMS-ST-87-S-SE

部品番号: 549417

FESTO

減速機、ブレーキなし



## データシート

特長	値
ステッピングアングル (フルステップ)	1.8 deg
シーケンサ許容角度	±5%
回転位置センサ	光エンコーダ
保護仕様	B
公称電圧	48 V
公称電流	9.5 A
CEマーク	EU-EMVガイドライン準拠
保管温度	-20 ... 70 °C
相対湿度	45 - 80 %
保護仕様	IP54
周囲温度	-10 ... 50 °C
認証	C-Tick
総出力慣性モーメント	1 kgcm <sup>2</sup>
ブレーキの保持トルク	2 Nm
モータの保持トルク	2.5 Nm
回転負荷モーメント	1 kgcm <sup>2</sup>
軸方向の軸負荷	65 N
半径方向の軸負荷	200 N
質量	2,100 g
配線システム	プラグ