

精密レギュレータ LRP-1/4-0,7-EX4

製品番号: 549918

FESTO



データシート

| 特徴 | 値 |
|--------------|--|
| サイズ | 50 |
| 作動ヒューズ | 止金具付回転ノブ |
| 取付位置 | 任意 |
| 構造 | パイロット式高精度ダイヤフラムレギュレータ |
| コントローラ機能 | 出力圧力定数 二次排気あり |
| 圧カインジケータ | G1/8準備 |
| 使用圧力 | 0.1 MPa...1.2 MPa |
| 作動電圧 | 1 bar...12 bar |
| 制御圧力範囲 | 0.05 bar...0.7 bar |
| 最大圧カヒステリシス | 0.02 bar |
| 標準公称流量 | 800 l/min |
| 防爆 | ゾーン 1(ATEX) ゾーン 2(ATEX) ゾーン 21(ATEX) ゾーン 22(ATEX) |
| 作動流体 | ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気 不活性ガス |
| 使用流体/制御流体の情報 | 潤滑運転不可 |
| 耐食性クラス KBK | 2 - 適度な耐食性 |
| LABS 認証 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 流体温度 | -10 °C...60 °C |
| 周囲温度 | -10 °C...60 °C |
| 製品質量 | 315 g |
| 取付方法 | オプション : フロントパネル取付 インライン アクセサリ付 |
| エア接続ポート 1 | G1/4 |
| 空気圧接続 2 | G1/4 |
| 材料に関する注意事項 | RoHS準拠 |
| 材質 シール | NBR |

| 特徴 | 値 |
|---------|-----------|
| 材質ハウジング | アルミダイキャスト |