

# マニホールドブロック CPE10-PRS-1/4-9-NPT

製品番号: 550077

FESTO



## データシート

| 特徴              | 値                             |
|-----------------|-------------------------------|
| グリッド寸法          | 16 mm                         |
| 取付位置            | 任意                            |
| 最大バルブ連数         | 9                             |
| 圧カゾーン最大数        | 2                             |
| バースト圧           | 5 MPa<br>50 bar<br>725 000032 |
| 使用圧力            | -0.09 MPa...1 MPa             |
| 作動電圧            | -0.9 bar...10 bar             |
| 耐食性クラス KBK      | 2 - 適度な耐食性                    |
| LABS 認証         | VDMA24364-B1/B2-L             |
| 流体温度            | 23 °F...122 °F                |
| 周囲温度            | 23 °F...122 °F                |
| バルブ取付の最大締付トルク   | 0,9 ft-lbf                    |
| 製品質量            | 13137 oz                      |
| 取付方法 マニホールドブロック | 貫通穴付                          |
| 取付方法 バルブ        | 雌ねじ付                          |
| エア接続ポート 1       | 1/4 NPT                       |
| 空気圧ポート 3        | 1/4 NPT                       |
| エア接続ポート 5       | 1/4NPT                        |
| 材料に関する注意事項      | RoHS準拠                        |
| 材質 マニホールドブロック   | 鍛造アルミ合金                       |