

プラスチックチューブ PEN-4X0,75-SW-500

製品番号: 551438

FESTO



データシート

特徴	値
外径	4 mm
流量に応じた曲げ半径	20 mm
内径	2.7 mm
最小曲げ半径	10 mm
チューブ特性	ケーブルヘア
温度依存性の使用圧力	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 000032...145 000032
作動電圧の情報	水：最大0.6MPa(0～50°C)
認証	TÜV
証明書発行機関	B 013277 0506 00
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮空気 水(液体, 氷なし)
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
クリーンルーム等級	静的に設置されている要素, ISO 14644-1準拠の評価は意味がない
周囲温度	-30 °C...60 °C
長さあたりの製品質量	0.00643 000015
空気圧接続	プラグコネクタ外径4mm用 パイプ継手用 内径 3mm, ユニオンナット付 パイプニップル内径3mm用
色	黒
シヨア硬さ	D 52 +/-3
材料に関する注意事項	RoHS準拠
材質：チューブ	PE