

プラスチックチューブ PEN-8X1,25-SI-400

製品番号: 551452

FESTO



データシート

特徴	値
外径	8 mm
流量に応じた曲げ半径	35 mm
内径	5.7 mm
最小曲げ半径	22.5 mm
チューブ特性	ケーブルヘア
温度依存性の使用圧力	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 000032...145 000032
作動電圧の情報	水：最大0.6MPa(0～50°C)
認証	TÜV
証明書発行機関	B 013277 0506 00
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] 準拠の圧縮空気 水(液体, 氷なし)
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
クリーンルーム等級	静的に設置されている要素, ISO 14644-1 準拠の評価は意味がない
周囲温度	-30 °C...60 °C
長さあたりの製品質量	0.02327 000015
空気圧接続	プラグコネクタ外径8mm用 バンプ継手用 内径 6mm, ユニオンナット付 バンプニップル内径6mm用
色	シルバー
ショア硬さ	D 52 +/-3
材料に関する注意事項	RoHS 準拠
材質：チューブ	PE