

プラスチックチューブ PEN-8X1,25-SI

部品番号: 551464

FESTO

外形基準チューブ：QS、CN、CKコネクタ対応、ポリエチレン製（食品業界非認可）



データシート

特長	値
外径	8 mm
流量を損なわない曲げ半径	35 mm
内径	5.7 mm
最小曲半径	22.5 mm
Tubing characteristics	Suitable for energy chains
Temperature-dependent operating pressure	-0.095 ... 1 MPa
使用圧力における温度範囲	-0.95 ... 10 bar
Temperature-dependent operating pressure	-13.775 ... 145 psi
使用圧力に注意	Water: max. 0.6 MPa at 0 - 50 °C
認証	TÜV
認証発行部	B 013277 0506 00
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮エア Water (liquid, free of ice)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
クリーンルームクラス	This product is a static object, active particle generation is not possible when used correctly. Clean product before using it in a cleanroom environment and ensure it is installed correctly.
周囲温度	-30 ... 60 °C
長さXm時の質量	0.02327 kg/m
接続ポート径	適用チューブ外径8mm 内径6mm/バブニップル用（ナット付） 内径6mm/バブニップル用
色	シルバー
ショア硬度	D 52 +/-3
材質	RoHS対応
Material tubing	PE