

コントロールユニット CDSA-D1-VX

部品番号: 552103
廃番予定品

FESTO

多軸コントローラCMXR-C1用

製造中止予定品 (2017年まで) です。代替品についてはホームページでご確認ください。



データシート

特長	値
最大接続ケーブル長さ	20 m
ユーザメモリ	256 Mbyte
ファンクションキー数	31
カラー数	64 k
システムLED数	4
表示	TFTカラー
ディスプレイの特性	Touchscreen
ディスプレイサイズ	6,5"
操作部品	アクセプトボタン2個 緊急停止
バッテリーバックアップ	あり
使用電圧範囲 (DC)	19 ... 30 V
表示解像度	VGA, 640x480 Pixel
公称作動電圧の消費電流	0,4 A
CEマーク	EU-EMVガイドライン準拠
保管温度	-20 ... 70 °C
相対湿度	5 - 95 % 非凝縮
保護仕様	IP65
周囲温度	0 ... 50 °C
質量	1,250 g
USBポート	あり
Ethernetインタフェース	RJ45 10/100 MBd 2ndEthernetインタフェース、光学10MBd
材質	PWIS質を含む RoHS対応
材質 ハウジング	ABS
アプリケーションエリア	CMXR-C1のみ