



増圧器 DPA-100-10-CRVZS20

部品番号: 552936

FESTO

増圧器とステンレスタンクのコンプネーション



データシート

特長	値
ピストン径	100 mm
容量	20 l
取付方向	ドレンを下へ落とす
構造	ダブルピストン式増圧器 タンク付 圧力計付 チェック弁付
圧力計	圧力計付
Output pressure 2	0.4 ... 1 MPa
2次側圧力 2	4 ... 10 bar
Output pressure 2	58 ... 145 psi
Operating pressure MPa	0.2 ... 0.8 MPa
使用圧力	2 ... 8 bar
Operating pressure	29 ... 116 psi
調整圧力範囲 (Mpa)	0.4 ... 1 MPa
制御圧力範囲	4 ... 10 bar
調整圧力範囲 (psi)	58 ... 145 psi
1時側圧力	2 ... 8 bar
供給圧力1MPa時	0.2 ... 0.8 MPa
供給圧力1psi時	29 ... 116 psi
CEマーク	EUプリントデバイスガイドライン準拠
作動流体	Compressed air to ISO 8573-1:2010 [7:3:4]
作動/パイロット流体に注意	給油運転不可
耐酸性クラス : CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
保管温度	5 ... 60 °C
周囲温度	5 ... 60 °C
最大締め付けトルク ドレン抜き	27 Nm
質量	30,000 g
取付方法	溝ナット付
エア接続ポート 1	QS-16
エア接続ポート 2	KD4
エア接続ポート 3	サイレンサ
材質	RoHS対応
Material of air reservoir	ステンレス